

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 66/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 66/4
GTIN	4059782504479
Artikelklasse	28R

**Omschrijving****Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>3</sub>	45 mm
Wisselplaatafmeting	12
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	66 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	2,5 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	45 mm
Wisselplaatschroef	229919 (T15; 3,1Nm)
geschikte wisselplaat	XD.. 1205

Opnameboring-Ø	27 mm
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	111 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	130 mm
Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	44,3 mm
Ramplinghoek α <sub>max</sub>	0,39 graden
Instelhoek κ	12 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Spanschroef	229919
-------------	--------