

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 100/8
GTIN	4059782504585
Artikelklasse	28R

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XE.. 1605
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3,5 mm
Wisselplaatschroef	229920 (TP20; 7,6Nm)
Opnameboring-Ø	32 mm
Ø D ₃	73 mm
Wisselplaatafmeting	16
Totale lengte L _{totaal}	50 mm

Snijkant-Ø D_c	100 mm
Aantal snijkanten Z	8
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	173 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	198 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	72,3 mm
Raminghoek α_{max}	0,28 graden
Instelhoek κ	16 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229920
-------------	--------