



Hoge voedingsfrees 7792VX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221900 32/2
GTIN	4059782504318
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

De unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreesen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiperfase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Totale lengte L _{totaal}	250 mm
Wisselplaatafmeting	12
geschikte wisselplaat	XD..
Wisselplaatschroef	229908 (T15; 3,1 Nm)
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Ø D ₃	11 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	2,5 mm
Afkoppellengte L ₁	70 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	62 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,67 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	10,3 mm
Instelhoek κ	12 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229908
-------------	--------