

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 50/5
GTIN	4059782505278
Artikelklasse	28R

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	22 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Wisselplaatschroef	229918 (T15; 2,1Nm)
geschikte wisselplaat	XD.. 0904
Wisselplaatafmeting	09
Ø D ₃	35 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	85 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	34,3 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,42 graden
Instelhoek κ	13 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229918
-------------	--------