

**X.LT..ER-D41, X400, Wisselplaatafmeting: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221925 12
GTIN	2050002058590
Artikelklasse	28F

Omschrijving**Uitvoering:**

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Type	ST1400
Wisselplaatafmeting	12
ISO-code wisselplaat	XDLW120508-SR-D
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	X400
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,2 - 1,8 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		