

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 66/5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 221908 66/5 |
| GTIN | 2050002058583 |
| Artikelklasse | 28R |

Omschrijving**Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Snijkant-Ø D_c | 66 mm |
| Wisselplaatschroef | 229919 (T15; 3,1Nm) |
| Ø D_3 | 45 mm |
| Wisselplaatafmeting | 12 |
| Totale lengte L_{totaal} | 45 mm |
| geschikte wisselplaat | XD.. 1205 |
| Opnameboring-Ø | 27 mm |

| | |
|---|------------------|
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ | 2,5 mm |
| Aantal snijkanten Z | 5 |
| Inwendige koeling | ja |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$ | 111 mm |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 130 mm |
| Rampinglengte L voor α_{\max} | 44,3 mm |
| Raminghoek α_{\max} | 0,39 graden |
| Instelhoek κ | 12 graden |
| Fz Helix | 0,7 |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Plungen |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Kopieerfrees |

Accessoires

| | |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 229919 |
|-------------|--------|