



Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221908 125/10
GTIN	4059782504271
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	40 mm
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Wisselplatafmeting	16
Ø D_3	98 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	3,5 mm
geschikte wisselplaat	XE.. 1605

Wisselplaatschroef	229920 (TP20; 7,6Nm)
Snijkant-Ø D _c	125 mm
Aantal snijkanten Z	10
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	223 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	248 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	97,3 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,21 graden
Instelhoek κ	16 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229920
-------------	--------