



## Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 25/2
GTIN	4059782503212
Artikelklasse	28R

### Omschrijving

#### Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

### Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	35 mm
Wisselplaatafmeting	09
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 0904
Ø $D_3$	10 mm
Opnamedraad M	M12
Wisselplaatschroef	229917 (T15; 2,1 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	9,3 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	1,55 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Spanschroef	229917
-------------	--------