

**X.LT...ER-D411, SP6519, Wisselplatafmeting: 09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221928 09
GTIN	2050002058637
Artikelklasse	28E

Omschrijving

Uitvoering:
bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Opmerking:
Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Wisselplatafmeting	09
Type	RVS; Ti
ISO-code wisselplaat	XDLT090412-ER-D411
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	2,27 mm
Hoekradius	1,2 mm
Soort	SP6519
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,2 - 2,5 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	280 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	185 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	210 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	220 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		