

**X.LT..ER-D41, X400, Wisselplaatafmeting: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221925 16
GTIN	4059782506107
Artikelklasse	28F

Omschrijving**Uitvoering:**

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Wisselplaatafmeting	16
Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	XELW160512-SR-DD
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	4,18 mm
Hoekradius	1,2 mm
Soort	X400
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,2 - 1,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		