



Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 160/12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221908 160/12
GTIN	4059782503854
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreesen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiperfase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229920 (TP20; 7,6Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3,5 mm
geschikte wisselplaat	XE.. 1605
Ø D ₃	133 mm
Wisselplaatafmeting	16
Totale lengte L _{totaal}	63 mm

Snijkant-Ø D_c	160 mm
Opnameboring-Ø	50 mm
Aantal snijkanten Z	12
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	293 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	318 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	132,3 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,15 graden
Instelhoek κ	16 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229920
-------------	--------