

**ER-spantanghouder Vorm AD, BT 30 A = 60, voor ER-spantang-maat: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302747 32
GTIN	4067263015314
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten fijn glasporelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Hoogwaardige precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Technische beschrijving

Reserve-ER-spanmoer	32
Spanbereik	2 - 20 mm
Afkoppellengte A-maat	60 mm
ER-spansleutel	32

Buiten-Ø D	50 mm
Voor ER-spantangen	32
Opname	BT 30 A = 60
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder