

**Gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319007 30
GTIN	4067263014287
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_2	40 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
Schacht-Ø d_1	30 mm
b_2	35 mm
l_1	22 mm
h_2	29 mm
h_1	20 mm

b ₁	70 mm
h ₅	28 mm
h ₆	38 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname