

**Gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319007 16
GTIN	4067263014263
Artikelklasse	32V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
$l_2$	24 mm
$l_1$	13 mm
$h_1$	12 mm
$h_5$	20 mm
$b_1$	42 mm
$b_2$	23 mm

h <sub>2</sub>	17 mm
Schacht-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname