


Gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 20mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319007 20
GTIN	4067263014270
Artikelklasse	32V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

b ₂	30 mm
b ₁	55 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
Schacht-Ø d ₁	20 mm
h ₁	16 mm
h ₅	25 mm
l ₁	16 mm

l_2	30 mm
h_2	22 mm
h_6	30 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname