

**Gereedschapsopname vorm B radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319017 50
GTIN	4067263201151
Artikelklasse	32V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

$h_1$	32 mm
$h_2$	41 mm
Schacht-Ø $d_1$	50 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
$l_2$	55 mm
$b_1$	100 mm

$b_2$	50 mm
$h_5$	36 mm
$l_1$	30 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname