


Gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 40mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319007 40
GTIN	4067263014294
Artikelklasse	32V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h ₁	25 mm
h ₂	25 mm
b ₂	42,5 mm
Schacht-Ø d ₁	40 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
l ₂	44 mm
h ₅	32,5 mm

b_1	85 mm
l_1	22 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname