

**Gereedschapsopname vorm B radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319017 40
GTIN	4067263201144
Artikelklasse	32V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	25 mm
Schacht-Ø d <sub>1</sub>	40 mm

$l_1$	22 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
$l_2$	44 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname