

**Gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort, Schacht-Ø d1: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319037 50
GTIN	4067263201250
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h ₂	41 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
h ₆	60 mm
h ₁	32 mm
b ₁	100 mm

Schacht-Ø d ₁	50 mm
h ₅	50 mm
l ₁	30 mm
b ₂	50 mm
l ₂	55 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname