

**Gereedschapsopname vorm B3 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319027 16
GTIN	4067263201168
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_2	24 mm
h_5	20 mm
b_1	42 mm
h_6	30 mm
h_1	12 mm
Schacht-Ø d_1	16 mm
h_2	17 mm

l_1	13 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
b_2	23 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname