


**Gereedschapsopname vorm B3 radiaal, rechts, kort, Schacht-Ø d1: 50mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 319027 50     |
| GTIN          | 4067263201205 |
| Artikelklasse | 32V           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| b <sub>2</sub>        | 50 mm  |
| h <sub>6</sub>        | 60 mm  |
| l <sub>1</sub>        | 30 mm  |
| l <sub>2</sub>        | 55 mm  |
| h <sub>5</sub>        | 50 mm  |
| h <sub>2</sub>        | 41 mm  |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| $h_1$           | 32 mm                  |
| $b_1$           | 100 mm                 |
| Schacht-Ø $d_1$ | 50 mm                  |
| Vorm            | B                      |
| Producttype     | VDI-gereedschapsopname |