


**Gereedschapsopname vorm B5 radiaal, rechts, lang, Schacht-Ø d1: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319047 30
GTIN	4067263201281
Artikelklasse	32V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
Schacht-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
h <sub>1</sub>	20 mm

b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname