

Garant**Profieldrukpen binnenvierkant metrisch $\varnothing d = 16$ mm, WC/C, Vierkant: 7mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293057 7
GTIN	4067263201427
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:

Met hoogrendementcoating (wolframcarbide/koolstof). Geoptimaliseerde geometrie van de snijkant (uithollingsvorm) voor profielruimen in roestvrij staal.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.

T.b.v.:

Profielbroots nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Sleutelwijdte	7 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,06 mm
Tolerantie	0,08 tot 0,1 mm

L	15 mm
Profiel	Vierkant
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Coating	WC/C
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap