

**Garant****Profieldrukpen binnenvierkant metrisch  $\varnothing d = 12$  mm, WC/C, Vierkant: 5mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	293054 5
GTIN	4067263013860
Artikelklasse	29L

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met hoogrendementcoating (wolframcarbide/koolstof). Geoptimaliseerde geometrie van de snijkant (uithollingsvorm) voor profielruimen in roestvrij staal.

**Toepassing:**

Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.

**T.b.v.:**

Profielbroots nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

## Technische beschrijving

Sleutelwijdte	5 mm
L	11 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f in RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

Tolerantie	0,08 tot 0,1 mm
Profiel	Vierkant
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Coating	WC/C
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap