

**Gereedschapsopname vorm B6 radiaal, links, lang, Schacht-Ø d1: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319057 30
GTIN	4067263201335
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
h_1	20 mm
b_1	100 mm
l_1	22 mm
Schacht-Ø d_1	30 mm
h_5	28 mm

h_2	29 mm
b_2	65 mm
l_2	40 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname