

**Gereedschapsopname vorm B6 radiaal, links, lang, Schacht-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319057 40
GTIN	4067263201342
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_2	44 mm
b_1	118 mm
Schacht-Ø d_1	40 mm
b_2	75,5 mm
h_2	25 mm
l_1	22 mm

h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname