

**Neertrekspanner met excenter, Schroefdraad: M8****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 370051 M8     |
| GTIN          | 4059245559725 |
| Artikelklasse | 37K           |

**Omschrijving****Voordeel:**

- **Compacte constructie.**
- **Snel en eenvoudig spannen van onderdelen met neertrekken.**

**Toepassing:**

Voor het zijdelings spannen van smalle en brede werkstukken. Begin van spankracht door excentrische verstelling met een extra neertrekeffect.

**Materiaal:**

Behuizing van temperstaal, gebruineerd.

**Technische beschrijving**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Hoogte H               | 23 mm  |
| Spankracht             | 3,5 kN |
| Breedte B <sub>1</sub> | 32 mm  |
| Maximaal aanhaalmoment | 45 Nm  |
| Breedte B <sub>2</sub> | 10 mm  |
| Spanslag               | 4 mm   |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Lengte L    | 44 mm           |
| Producttype | Neertrekspanner |