

**Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370060 M6
GTIN	4059245309443
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.

Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M6
Kraaglengte L ₂	10 mm
Buiten-Ø D	7 mm
Lengte 1	36 mm

maximale belastbaarheid (statisch)	8 kN
Producttype	Pendeloplegvlak