



Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M10



Bestelgegevens

Bestelnummer	370061 M10
GTIN	4059245309511
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.

Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M10
maximale belastbaarheid (statisch)	32 kN
Buiten-Ø D	14 mm

Hoogte H ₂	15 mm
H ₁	25 mm
Producttype	Pendelopleglak