

**Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370060 M12
GTIN	4059245309474
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.

Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

maximale belastbaarheid (statisch)	64 kN
Buiten-Ø D	20 mm
Schroefdraad M	M12
H ₁	36 mm

Hoogte H ₂	18 mm
Producttype	Pendelopleglak