



## Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370061 M12
GTIN	4059245309528
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
- Kogel geborgd tegen verdraaien.

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.

Met buitendraad.

#### Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

#### Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

### Technische beschrijving

Schroefdraad M	M12
maximale belastbaarheid (statisch)	64 kN
Buiten-Ø D	20 mm

H <sub>1</sub>	36 mm
Hoogte H <sub>2</sub>	18 mm
Producttype	Pendelopleglak