



## Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370063 M6
GTIN	4059245309627
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.

Met buitendraad.

**Toepassing:**

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

**Opmerking:**

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

### Technische beschrijving

Lengte 1	36 mm
Buiten-Ø D	26 mm
Kraaglengte L <sub>2</sub>	10 mm

maximale belastbaarheid (statisch)	64 kN
Schroefdraad M	M6
H <sub>1</sub>	13 mm
Hoogte H <sub>2</sub>	9 mm
Producttype	Pendeloplegvlak