

**Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370062 M8
GTIN	4059245309580
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.

Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Kraaglengte L ₂	12 mm
Lengte 1	40 mm
Buiten-Ø D	30 mm
Schroefdraad M	M8

maximale belastbaarheid (statisch)	90 kN
Hoogte H ₂	12 mm
H ₁	18 mm
Producttype	Pendeloplegvlak