

**Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370068 M10
GTIN	4059245001019
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van temperstaal en gefosfateerd. Kogel geborgd tegen verdraaien. Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie. Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

maximale belastbaarheid (statisch)	140 kN
Schroefdraad M	M10
Buiten-Ø D	34 mm
Buiten-Ø D ₁	29 mm
Hoogte H	27 mm

Gegevensblad

Ø D ₃	13 mm
Producttype	Pendeloplegvlak