

**Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370068 M8
GTIN	4059245001002
Artikelklasse	37K

**Omschrijving**

Uitvoering:

Lichaam van temperstaal en gefosfateerd. Kogel geborgd tegen verdraaien. Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie. Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad M	M8
Buiten-Ø D	28 mm
Buiten-Ø D <sub>1</sub>	23 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	90 kN
Ø D <sub>3</sub>	11 mm

## Gegevensblad

Hoogte H	21,5 mm
Producttype	Pendeloplegvlak