



Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	370069 M8
GTIN	4059245001057
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van temperstaal en gefosfateerd. Kogel geborgd tegen verdraaien. Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie. Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen worden gecombineerd met spanhaak nr. 370073 en 370074.

Technische beschrijving

maximale belastbaarheid (statisch)	90 kN
Buiten-Ø D ₁	23 mm
Schroefdraad M	M8
Buiten-Ø D	28 mm
Ø D ₃	11 mm

Gegevensblad

Hoogte H	21,5 mm
Producttype	Pendeloplegvlak