

**Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370068 M12
GTIN	4059245001026
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van temperstaal en gefosfateerd. Kogel geborgd tegen verdraaien. Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie. Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D ₁	35 mm
Schroefdraad M	M12
maximale belastbaarheid (statisch)	220 kN
Buiten-Ø D	40 mm
Hoogte H	32 mm

Gegevensblad

Ø D ₃	16 mm
Producttype	Pendelopleglak