



Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M10



Bestelgegevens

Bestelnummer	370069 M10
GTIN	4059245001064
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van temperstaal en gefosfateerd. Kogel geborgd tegen verdraaien. Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie. Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen worden gecombineerd met spanhaak nr. 370073 en 370074.

Technische beschrijving

maximale belastbaarheid (statisch)	140 kN
Buiten-Ø D ₁	29 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Schroefdraad M	M10
Ø D ₃	13 mm

Gegevensblad

Hoogte H	27 mm
Producttype	Pendelopleglak