



Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	370069 M12
GTIN	4059245001071
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van temperstaal en gefosfateerd. Kogel geborgd tegen verdraaien. Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie. Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen worden gecombineerd met spanhaak nr. 370073 en 370074.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D ₁	35 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Schroefdraad M	M12
maximale belastbaarheid (statisch)	220 kN
Hoogte H	32 mm

Gegevensblad

Ø D ₃	16 mm
Producttype	Pendelopleglak