



## Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370069 M6
GTIN	4059245001040
Artikelklasse	37K

### Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van temperstaal en gefosfateerd. Kogel geborgd tegen verdraaien. Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie. Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen worden gecombineerd met spanhaak nr. 370073 en 370074.

### Technische beschrijving

Schroefdraad M	M6
Buiten-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Buiten-Ø D	22 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	50 kN
Hoogte H	16,5 mm

## Gegevensblad

Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Producttype	Pendelopleglak