



Spanhaak cilindrisch, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	370076 1
GTIN	4059245030828
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruieneerd. Schroefkop bij montage liggend op de spanhaak.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor de inbouw in afzonderlijke spaninrichtingen.

Accessoires:

Veren en cilinderkopbouten op aanvraag

Technische beschrijving

Hoogte H_2	10 mm
$F_{max.}$	4,8 kN
H_1	42 mm
$\varnothing D$	16 mm
$\varnothing D_3$	6,5 mm

Gegevensblad

B	11 mm
Ø D ₂	11 mm
Ø D ₁	10 mm
Producttype	Spanhaak