



Spanhaak cilindrisch, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	370075 2
GTIN	4059245030804
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruieneerd. Met verzonken schroef. Schroefkop verzonken in de spanhaak.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor de inbouw in afzonderlijke spaninrichtingen.

Accessoires:

Veren en cilinderkopbouten op aanvraag

Technische beschrijving

F_{max}	8,8 kN
Hoogte H_2	12 mm
H_1	52 mm
$\varnothing D_2$	15 mm

Gegevensblad

Ø D	20 mm
Ø D ₁	12 mm
Ø D ₃	8,5 mm
B	15 mm
Producttype	Spanhaak