



Spanhaak cilindrisch, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	370075 3
GTIN	4059245030811
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruieneerd. Met verzonken schroef. Schroefkop verzonken in de spanhaak.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken. Voor de inbouw in afzonderlijke spaninrichtingen.

Accessoires:

Veren en cilinderkopbouten op aanvraag

Technische beschrijving

Hoogte H_2	16 mm
$F_{max.}$	13,9 kN
H_1	66 mm
$\varnothing D_1$	14 mm

Gegevensblad

Ø D ₃	10,5 mm
B	17 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø D	25 mm
Producttype	Spanhaak