

**X.LT...ER-D721, GH2, Wisselplaatafmeting: 06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221920 06
GTIN	4059782506497
Artikelklasse	28E

Omschrijving**Uitvoering:**

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Type	ALU
Wisselplaatafmeting	06
ISO-code wisselplaat	XPLT060308-ER-D721
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,37 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	GH2
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,2 - 1,5 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	800 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	600 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		