

**Garant**
**FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 18/2mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212905 18/2
GTIN	4045197607126
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Dynamisch** werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

**Voordeel:**

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

**Opmerking:**

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	17 mm
Opnamedraad M	M10
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	0,85 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	30 mm
Ø D <sub>3</sub>	5 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 070308
Wisselplaatschroevenset	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor α <sub>max</sub>	4 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	0,85 mm
Raminghoek α <sub>max</sub>	4,29 graden
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	34 mm
Serie	FeedKing
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP	674252 9IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroeven set 10-delig	219810