

**X.LW...SR-S, SC6525, Wisselplatafmeting: 06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221926 06
GTIN	2050001742551
Artikelklasse	28E

**Omschrijving****Uitvoering:**

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technische beschrijving**

Wisselplatafmeting	06
Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	XPLW060308-SR-D
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,37 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	SC6525
Snijmateriaal	HM
Voeding $f_z$ per tand	0,2 - 3 mm

Aantal wisselingen/snijkant	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	340 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	155 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		