

**Garant**

**FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 35/3mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212910 35/3
GTIN	4045197411747
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Dynamisch** werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

**Voordeel:**

bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	35 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 09T308
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	40 mm
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Wisselplaatschroevenset	219933 (15IP; 3,8 Nm)

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	1,15 mm
Opnameboring- $\emptyset$	16 mm
Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{\min}$	54 mm
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{\max}$	68 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	1,15 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	18,5 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	0,93 graden
Serie	FeedKing
Instelhoek $\kappa$	9 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219933
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP