

**Garant**

**FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/5mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212910 50/5
GTIN	4045197321008
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Dynamisch** werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

**Voordeel:**

bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,15 mm
Wisselplaatschroevenset	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Snijkant-Ø $D_c$	50 mm

Opnameboring-Ø	22 mm
Ø D <sub>3</sub>	34 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 09T308
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	84 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	98 mm
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	1,15 mm
Rampinglengte L voor α <sub>max</sub>	33,5 mm
Raminghoek α <sub>max</sub>	0,51 graden
Serie	FeedKing
Instelhoek κ	9 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
Wisselplaatschroevenset10-delig	219933
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP