

Garant
**FeedKing frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten
Z: 20/2mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 212900 20/2 |
| GTIN | 4045197302595 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving
Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door **zelfstabiliserende wisselplatenbedding**. **Geoptimaliseerde geometrie** voor gereduceerde snijkraft, zodat de **hoofdspil minder wordt belast**.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij **bijzonder stabiele wisselplaten** met 4 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 9IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Afkoppellengte L_1 | 35 mm |
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ | 0,85 mm |
| Schacht-Ø D_s h6 | 20 mm |
| Totale lengte L_{totaal} | 85 mm |
| Snijkant-Ø D_c | 20 mm |
| Ø D_3 | 7 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| geschikte wisselplaat | XD.. 070308 |

| | |
|---|------------------|
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Inwendige koeling | ja |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 38 mm |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$ | 27 mm |
| Rampinghoek α_{\max} | 2,86 graden |
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 6 mm |
| Helicoïdaal frezen a_p | 0,85 mm |
| Serie | FeedKing |
| Instelhoek κ | 10 graden |
| Schachtuitvoering | Weldonschacht |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Ramping |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Kopieerfrees |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Wisselplaatschroevenset 10-delig | 219810 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 9IP | 674252 9IP |