

**Vlakfrees 47,5° MFPN45, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222800 80/8
GTIN	4960664602506
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-vlakfrees met dubbelzijdige vijfhoekige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering en de geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Verspaningsstrategie: HPC

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 6 mm

Maximale buiten-Ø D_{\max} : 93 mm

Totale lengte L_{totaal} : 50 mm

Opnameboring-Ø: 27 mm

geschikte wisselplaat: PN.. 1205

Wisselplaatschroef: 229701

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	PN.. 1205
Opnameboring-Ø	27 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm

Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Maximale buiten- $\varnothing D_{\text{max}}$	93 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	80 mm
Wisselplaatschroef	229701
Aantal snijkanten Z	8
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	47,5 graden
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	229701
-------------	--------